



Momentni ključ s punom izolacijom s preklopnim četverokutom, maks. stezni moment: 120Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657556 120
GTIN	4000896233397
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Momentni ključ s punom izolacijom do 1000 V prema EN 60900/VDE 0682-201.

Momentni ključ s jednim krakom, podesiv putem skale, s osiguranjem protiv neželjene promjene postavki. Integrirana račna, okretanjem četverokutnog nastavka postiže se **desno i lijevo stezanje**.

Mjerne jedinice: Nm.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

±4 % podešene vrijednosti.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Pažnja:

Popravci se mogu izvršiti isključivo u HAZET servisnom centru, s obzirom na to da se nakon popravka treba provesti ispitivanje s 10.000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201!

Napomena:

Za rad pod naponom do 1000 V. Na sigurnosnom području međusobno se smiju kombinirati isključivo **u potpunosti izolirani** alati.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	420 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Prikaz	analogno
Protokoliranje podataka	ne
Odziv	aktivirajući
Mjerni postupak	Zakretni moment
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	1 Nm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Težina	1440 g
Aktivacijska signalizacija	zvučno
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika	mehaničko
Smjer momenta	Desno i lijevo povlačenje
Kalibriranje	O1
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Izlazni Četverokut	1/2 col
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	345 mm
Očitavanje	lbfft
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
maskimalan okretni moment	120 Nm
Područje okretnog momenta	20 - 120 Nm

električna izolacija	VDE 1000 V
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ