



Multinorm hlače s naramenicama VIS-LINE, zrnasto plava / žuta, konfekcijska veličina DE: 60



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	091708 60
GTIN	4057121455659
Razred artikla	09S

Opis

Izvedba:

Odjeća koja zadovoljava više normi VIS-LINE vrlo je otporna na trošenje i trganje zahvaljujući **ergonomski-dinamičnom obliku**. Modernim dizajnom i mnogobrojnim bojama odjeća se vrlo lako može **kombinirati s PRO-LINE** odjećom od Rofa-e. **Reflektirajući elementi** pričvršćuju se na principu crijepova, što je lagano za popraviti.

Hlače s tregerima radi bolje pokretljivosti imaju **bočne rastezljive umetke** i prethodno oblikovane nogavice. Udobnost nošenja osigurana je rastezljivim tregerima. Džepovi na tregerima imaju preklop i drukere.

- **Džepovi s većim volumenom.**
- **Rasporak s patentnim zatvaračem.**
- **Cargo džepovi s našivenim džepom za pametni telefon s preklopom i drukerima.**
- **Džep za metar s preklopom i drukerom.**
- **Džepovi na koljenima certificirani u skladu s EN 14404 zajedno s jastučićima za koljena br. 920.**
- **Stražnji džep s preklopom i drukerom.**

Standard:

EN ISO 20471 Klasse 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2; EN 13034 Typ 6; EN 61482-2-1.

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablicu s veličinama s međunarodnim pregledom konfekcijskih veličina pronaći ćete u našem informacijskom dijelu na kraju kataloga.

Tehnički opis

Konfekcijska veličina DE	60
Spol	Muška
Serijska	VIS-LINE
Sastav tkanine	65% pamuk
Sastav tkanine	2% ostala vlakna
Sastav tkanine	33% poliester
Gramaza materijala / debljina tkanine	350 g/m ²
Pranje	60 °C šareno rublje
Odjeća prema	DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike
Odjeća prema	DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine
Odjeća prema	DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.
Boja	zrnasto plava / žuta
Standard	EN 13034-6
Standard	EN 61482-1-2
Standard	EN ISO 20471
Standard	EN 14404
EN 20471 (zaštitna radna odjeća)	Razred 1
Vrsta proizvoda	Signalne zaštitne radničke hlače