



## Multinorm hlače s naramenicama VIS-LINE, zrnasto plava / žuta, konfekcijska veličina DE: 90



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 091708 90     |
| GTIN           | 4057121455703 |
| Razred artikla | 09S           |

### Opis

#### Izvedba:

Odjeća koja zadovoljava više normi VIS-LINE vrlo je otporna na trošenje i trganje zahvaljujući **ergonomski-dinamičnom obliku**. Modernim dizajnom i mnogobrojnim bojama odjeća se vrlo lako može **kombinirati s PRO-LINE** odjećom od Rofa-e. **Reflektirajući elementi** pričvršćuju se na principu crijepova, što je lagano za popraviti.

Hlače s tregerima radi bolje pokretljivosti imaju **bočne rastezljive umetke** i prethodno oblikovane nogavice. Udobnost nošenja osigurana je rastezljivim tregerima. Džepovi na tregerima imaju preklop i drukere.

- **Džepovi s većim volumenom.**
- **Rasporak s patentnim zatvaračem.**
- **Cargo džepovi s našivenim džepom za pametni telefon s preklopom i drukerima.**
- **Džep za metar s preklopom i drukerom.**
- **Džepovi na koljenima certificirani u skladu s EN 14404 zajedno s jastučićima za koljena br. 920.**
- **Stražnji džep s preklopom i drukerom.**

#### Standard:

EN ISO 20471 Klasse 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2; EN 13034 Typ 6; EN 61482-2-1.

**Napomena:**

Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablicu s veličinama s međunarodnim pregledom konfekcijskih veličina pronaći ćete u našem informacijskom dijelu na kraju kataloga.

**Tehnički opis**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Konfekcijska veličina DE              | 90  |
| Spol                                  | Muška   |
| Serijska                              | VIS-LINE  |
| Sastav tkanine                        | 65% pamuk   |
| Sastav tkanine                        | 2% ostala vlakna                                  |
| Sastav tkanine                        | 33% poliester                                     |
| Gramaza materijala / debljina tkanine | 350 g/m <sup>2</sup>                              |
| Pranje                                | 60 °C šareno rublje                               |
| Odjeća prema                          | DIN EN ISO 1149<br>antistatične karakteristike    |
| Odjeća prema                          | DIN EN ISO 11612 zaštita<br>od plamena i vrućine  |
| Odjeća prema                          | DIN EN ISO 11612 zaštita<br>od plamena i vrućine. |
| Boja                                  | zrnasto plava / žuta                              |
| Standard                              | EN 13034-6  |
| Standard                              | EN 61482-1-2                                      |
| Standard                              | EN ISO 20471                                      |
| Standard                              | EN 14404  |
| EN 20471 (zaštitna radna odjeća)      | Razred 1  |
| Vrsta proizvoda                       | Signalne zaštitne radničke hlače                  |