



Garnitura nasadnih ključeva, 1/4 cola i 1/2 cola, broj alata: 38



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	953829 38
GTIN	2050002042025
Razred artikla	91A

Opis

Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Dio isporuke:

Garnitura od tvrde pjene br. 952001 vel. 953829: 1 kom.

STAHLWILLE 6-kutni nastavak od 1/4 cola, br. 631000 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: po 1 kom.

STAHLWILLE nastavak za 6-kutne odvijače od 1/4 cola br. 631700, vel. 3; 4; 5: po 1 kom.

STAHLWILLE podesiva račna, 1/4 cola br. 632000 vel. 1/4: 1 kom.

STAHLWILLE Produžetak, 1/4 cola br. 632400 vel. 50; 150: po 1 kom.

STAHLWILLE Odvijač za nasadni alat, 1/4 cola br. 632800 vel. 150: 1 kom.

STAHLWILLE Nasadni ključ s Alloy T ručicom, 1/4 cola br. 633000 vel. 116: 1 kom.

STAHLWILLE Kardanski zglob, 1/4 cola br. 633500 vel. 1/4: 1 kom.

STAHLWILLE Račna, 1/2 cola br. 640100 vel. 1/2: 1 kom.

STAHLWILLE Produžetak, 1/2 cola br. 641000 vel. 130; 255: po 1 kom.

STAHLWILLE Nasadni ključ s T ručicom, 1/2 cola Alloy br. 641300 vel. 300: 1 kom.

STAHLWILLE Kardanski zglob, 1/2 cola Alloy br. 641600 vel. 1/2: 1 kom.

STAHLWILLE 12-kutni nastavak, 1/2 cola, br. 642200 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: po 1 kom.

STAHLWILLE nastavak za 6-kutne odvijače, 1/2 cola br. 643200, vel. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kom.

Tehnički opis

Broj alata	38
------------	----

Dubina	500 mm
Širina u G	10
Težina	3,793 kg
širina	250 mm
Dubina u G	20
Izvedba	s nasadnim ključem
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	10×20
Izlazni Četverokut	1/4 col
Izlazni Četverokut	1/2 col
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 11 mm	631000 11
T ručka, 1/4 cola ukupna duljina 116 mm	633000 116
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 coladugački 6-kut 4 mm	631700 4
Račna dvosmjerna, 1/4 cola tip 1/4	632000 1/4
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5 mm	631000 5
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 8 mm	631000 8
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 6 mm	643200 6
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 255 mm	641000 255
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 10 mm	643200 10
Produžetak, 1/2 cola ukupna duljina 130 mm	641000 130
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 27 mm	642200 27
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 22 mm	642200 22
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 18 mm	642200 18
	631700 3

6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 coladugački 6-kut 3 mm

6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 6 mm	631000 6
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 17 mm	642200 17
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 4 mm	631000 4
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 9 mm	631000 9
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 8 mm	643200 8
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 30 mm	642200 30
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 5,5 mm	631000 5,5
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/4 coladugački 6-kut 5 mm	631700 5
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	632400 50
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 10 mm	631000 10
T ručka, 1/2 cola ukupna duljina 300 mm	641300 300
Ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola ukupna duljina 150 mm	632800 150
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 19 mm	642200 19
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 13 mm	642200 13
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 21 mm	642200 21
Produžetak, 1/4 cola ukupna duljina 150 mm	632400 150
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 12 mm	643200 12
Račna dvosmjerna, 1/2 cola tip 1/2	640100 1/2
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 24 mm	642200 24
Kardanski zglob, 1/4 cola tip 1/4	633500 1/4
6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6-kut 14 mm	643200 14
6-kutni nastavci 1/2 cola širina ključa 16 mm	642200 16
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 953829	952001 953829
Kardanski zglob, 1/2 cola tip 1/2	641600 1/2
6-kutni nastavci 1/4 cola širina ključa 7 mm	631000 7