

Garant**GARANT Master Titan HSS-PM gruborezno glodalo HPC, TiAlN, Ø k10 DC / R1: 32/4,0mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	192945 32/4,0
GTIN	4062406300463
Razred artikla	11Z

Opis**Izvedba:**

Inovativni profil zubi i optimirana geometrija žlijebova za veliki volumen odvojenih čestica pri najvećoj procesnoj sigurnosti. Povećani vijek trajanja zahvaljujući preciznoj usmjerenosti unutarnjeg hlađenja na oštrice.

Prednost:

Najnoviji materijal za rezanje; rješava probleme u nestabilnim uvjetima obrade.

Tehnički opis

Drška	DIN 6535 HB s h6
Ø drške D _s	32 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Kut spirale	40 stupanj
Ukupna duljina L	186 mm
Tolerancija nazivnog Ø	k10
Posmak f _z za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm ²	0,05 mm
Broj zubi Z	6
Duljina rezne oštrice L _s	106 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm ²	0,05 mm
Oslobađanje Ø D ₁	31 mm

Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	123 mm
Ø reza D _c	32 mm
Radius rezne oštrice R ₁	4 mm
Serija	Master Titan
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS PM
Standard	DIN 844
Profil glodanja	HR
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a _e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	28 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	28 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		