

Garant**Diskovi za poliranje CaraFin Diamant, komplet od 5 dijelova, Ø 32 mm, granulacija: D10µm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	553985 D10
GTIN	4062406300548
Razred artikla	51G

Opis**Izvedba:**

CaraFin Diamant alat za poliranje jednostrani s **monokristalnom dijamantnom** oblogom. Povezana dijamantna granulacija ostvaruje znatno **viši stupanj iskoristivosti** u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje. Čvrsta podloška od poliamida. Optimalno za izjednačavanje narančaste kore prilikom postupka poliranja.

Prednost:

Nije više potrebno izdvojiti dodatno vrijeme za pripremu i čišćenje kao kod dijamantnih pasti. Optimalna prilagodba konturama.

Upotreba:

Radovi poliranja velike fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja konturama **bez pasti za poliranje**.

Idealno prikladno za korištenje u kombinaciji s mikro brusnim sustavima br. 078140 i 078150.

Preporučeni broj okretaja 2000 min⁻¹.

Tehnički opis

Stupanj poliranja	Završno poliranje
Ø ploče	32 mm
Boja	bijela

Seriya	CaraFin
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
preporučeni broj okretaja	2000 min ⁻¹
Atribut imena proizvoda	Ø 32 mm
Vrsta proizvoda	Disk za poliranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		