

**Garant**

**Diskovi za poliranje CaraFin Diamant, komplet od 5 dijelova, Ø 32 mm, granulacija: D3µm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 553985 D3     |
| GTIN           | 4062406300562 |
| Razred artikla | 51G           |

**Opis****Izvedba:**

**CaraFin Diamant alat za poliranje** jednostrani s **monokristalnom dijamantnom** oblogom. Povezana dijamantna granulacija ostvaruje znatno **viši stupanj iskoristivosti** u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje. Mekana PU podloška za obradu točno prema konturama.

**Prednost:**

Nije više potrebno izdvojiti dodatno vrijeme za pripremu i čišćenje kao kod dijamantnih pasti. Optimalna prilagodba konturama.

**Upotreba:**

Radovi poliranja velike fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja konturama **bez pasti za poliranje**.

Idealno prikladno za korištenje u kombinaciji s mikro brusnim sustavima br. 078140 i 078150. Preporučeni broj okretaja 2000 min<sup>-1</sup>.

**Tehnički opis**

|         |            |
|---------|------------|
| Ø ploče | 32 mm      |
| Boja    | narančasto |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Stupanj poliranja              | Poliranje za sjaj      |
| Serijska                       | CaraFin                |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | D                      |
| preporučeni broj okretaja      | 2000 min <sup>-1</sup> |
| Atribut imena proizvoda        | Ø 32 mm                |
| Vrsta proizvoda                | Disk za poliranje      |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno    |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno    |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno    |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno    |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno    |                |         |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno    |                |         |
| Tvrđi metal (HM)               | prikladno    |                |         |
| INOX                           | prikladno    |                |         |
| Ti                             | prikladno    |                |         |
| GG(G)                          | prikladno    |                |         |
| CuZn                           | prikladno    |                |         |
| Plastika, GFK                  | prikladno    |                |         |
| Lakovi                         | prikladno    |                |         |
| Uni                            | prikladno    |                |         |
| mokro maksimalno               | prikladno    |                |         |
| suho                           | prikladno    |                |         |