

**Garant****Filc diskovi za završne radove, Ø 50,8 mm, Usporedba granulacije: 180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554042 180
GTIN	4062406300302
Razred artikla	51M

**Opis****Izvedba:**

**Sustav brze izmjene** s plastičnim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

Univerzalni i učinkoviti **najlonski filc**.

**Upotreba:**

Za čišćenje, odmaščivanje, matiranje metalnih površina.

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

**Napomena:**

**Roloc™ Bristle-Disc** naći ćete pod 573510 nadalje.

**Tehnički opis**

Izvedba	A medium
Ø ploče	50,8 mm
Stupanj finoće	srednje
Sredstvo za brušenje	Najlonski filc

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 50,8 mm
maksimalan broj okretaja	23000 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Brusno runo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		