



Gumeni prihvatni tanjur s čičkom, Vanjski Ø: 18mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	553995 18
GTIN	4027497023769
Razred artikla	56L

Opis

Izvedba:

Gumeni brusni tanjur Ø drške 3 mm. Stražnja strana na čičak s čeličnim kukama za optimalni prihvat.

Tehnički opis

Vanjski Ø	18 mm
maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Ø drške	3 mm
Materijal	Guma
Prihvat na strani alata	Čičak
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur

