


Garant**Brusno runo, 158×224 mm, Struktura filca: 1000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	555995 1000
GTIN	4062406300852
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Sintetičko najlonsko runo s impregniranim brusnim zrnom u vezivu od sintetičke smole. Visokoučinkoviti flic s **izrazito gustom raspodjelom zrna** u dubinu materijala od vlakana. Specijalni flis omogućuje **agresivno brušenje, najdulji vijek trajanja bez nakupljanja odvojenih čestica** i još **ravnomjerniju obrađenu površinu**.

Prednost:

- **Prilagođava se obliku obratka.**
- **Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.**
- **Ravnomjerna obrada.**
- **Primjenjivo suho i mokro.**
- **Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.**

Upotreba:

Primjenjiv ručno, s ručnim blokom br. 556020 ili na oscilatorskoj brusilici. **Fino / vrlo fino:** za čišćenje osjetljivih površina, za poboljšanje laganih ogrebotina na metalima. Pogodan također za fina / vrlo fina laganih matiranja na čelicima i nemetalima.

Tehnički opis

Izvedba	S Ultra Fine
Struktura filca	1000
Usporedba granulacije	600 - 1000
Boja	siva

Stupanj finoće	vrlo fina
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
širina	158 mm
Duljina	224 mm
Atribut imena proizvoda	158×224 mm
Vrsta proizvoda	Brusno runo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Ručni blok	556020
Trn	556030