

Garant**Brusno runo, rola, 115 mm × 10 m, Struktura runa: 220****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	556087 220
GTIN	4062406300876
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Sintetičko najlonsko runo s impregniranim brusnim zrnom u vezivu od sintetičke smole. Visokoučinkoviti flic s **izrazito gustom raspodjelom zrna** u dubinu materijala od vlakana. Specijalni flis omogućuje **agresivno brušenje, najdulji vijek trajanja bez nakupljanja odvojenih čestica** i još **ravnomjerniju obrađenu površinu**.

Prednost:

- **Prilagođava se obliku obratka.**
- **Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.**
- **Ravnomjerna obrada.**
- **Primjenjivo suho i mokro.**
- **Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.**

Upotreba:

Primjenjiv ručno, s ručnim blokom br. 556020 ili na oscilatorskoj brusilici. **Srednje / srednje fino:** univerzalno primjenjiv za uklanjanje slojeva hrđe, laganih onečišćenja, boje; za naknadno brušenje ranije brušenih ili četkanih površina ili za odmašćivanje i čišćenje prije lakiranja.

Tehnički opis

Struktura filca	220
Izvedba	A Fine
Usporedba granulacije	240 - 280
Stupanj finoće	srednje
Boja	crvena
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
širina valjka	115 mm
Duljina valjka	10 m
Atribut imena proizvoda	115 mm × 10 m
Vrsta proizvoda	Valjak s brusnim listovima od filca

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		

mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno

Pribor

Trn	556030
Ručni blok	556020