

Garant GRIDLINE

**Vozna jedinica tvornički montirana za GridLine ormare, Prikladno za dubinu korpusa u G: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	958482 20
GTIN	4062406301118
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Vozna jedinica GridLine sastoji se od dvije poprečne prečke od pocinčanog čeličnog lima. U kompletu sa setom kotačića i jednim setom dvokomponentnih pomičnih ručki Haptoprene®. Za pričvršćivanje vijcima na ormare GridLine i ormare za alat. **Pomicanje ormara od bočnog zida.** Već montirano u proizvodnji kod istovremene narudžbe GridLine ormara i vozne jedinice.

**Odgovara:**

Ormari br. 940001 – 940123; br. 940801 – 940863.

**Dio isporuke:**

1 × poprečna prečka s dva zakretna kotačića s kočnicom, 1 × poprečna prečka s dva fiksna kotačića, 1 × set pomičnih ručki.

**Pažnja:**

**Zbog opasnosti od prevrtanja molimo da se pri montaži vozne jedinice obavezno uzme u obzir maksimalna visina.** Molimo da uzmete u obzir težinu ormara / ormara za alat prilikom izračuna nosivosti ormara.

**Napomena:**

Vozna jedinica prikladna za ormare GridLine do maksimalne visine od 1250 mm. Maksimalna nosivost iznosi ukupno 200 kg. **Samo za ormare GridLine bez ladica.**

**Tehnički opis**

Ø upravljačkog kotačića	125 mm
-------------------------	--------

## List s podacima

Ø fiksnog kotačića	125 mm
Dubina	500 mm
maksimalna nosivost	200 kg
Visina dosjeda	160 mm
Vrsta proizvoda	Kotači