

Garant GRIDLINE

Vozna jedinica tvornički montirana za GridLine ormare za alat, Prikladno za dubinu korpusa u G: 28**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	958481 28
GTIN	4062406299880
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Vozna jedinica GridLine sastoji se od dvije poprečne prečke od pocinčanog čeličnog lima. U kompletu sa setom kotačića i jednim setom dvokomponentnih pomičnih ručki Haptoprene®. Za pričvršćivanje vijcima na ormare GridLine i ormare za alat. **Pomicanje ormara od bočnog zida.** Već montirano u proizvodnji kod istovremene narudžbe GridLine ormara za alat i vozne jedinice.

Odgovara:

Ormari za alat br. 931005 – 931435, ormari velikog kapaciteta br. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

Dio isporuke:

1 × poprečna prečka s dva zakretna kotačića s kočnicom, 1 × poprečna prečka s dva fiksna kotačića, 1 × set pomičnih ručki.

Pažnja:

Zbog opasnosti od prevrtanja molimo da se pri montaži vozne jedinice obavezno uzme u obzir maksimalna visina.
Molimo da uzmete u obzir težinu ormara / ormara za alat prilikom izračuna nosivosti ormara.

Napomena:

Vozna jedinica prikladna za ormare za alat GridLine do maksimalne visine od 1000 mm. Maksimalna nosivost ormara za alat iznosi ukupno 600 kg. **Nužna ugradnja ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom.**

Vozna jedinica prikladna za ormare velikog kapaciteta GridLine do maksimalne visine od 1000 mm. Maksimalna nosivost ormara velikog kapaciteta iznosi ukupno 200 kg. **Samo za ormare velikog kapaciteta GridLine bez ladica.**

Tehnički opis

Ø upravljačkog kotačića	125 mm
Ø fiksnog kotačića	125 mm
Dubina	700 mm
maksimalna nosivost	600 kg
Visina dosjeda	160 mm
Vrsta proizvoda	Kotači