


**Garant****Disk za grubo čišćenje (A), Ø 76,2 mm, izvedba u filcu: FINE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554055 FINE
GTIN	4062406301002
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Diskovi za grubo čišćenje sa sintetičkim najlonskim filcom s ravnomjerno raspoređenim brusnim zrnom. Otvorena struktura, bez nakupljanja odvojenih čestica. Za **jako brze radove čišćenja i finu završnu obradu.**

**Upotreba:**

Za uklanjanje hrđe, laka, čišćenje varenih spojeva i uklanjanje površinskih onečišćenja.

**Tehnički opis**

Stupanj tvrdoće	mekano
Ø ploče	76,2 mm
Stupanj finoće	srednje
maksimalan broj okretaja	15000 min <sup>-1</sup>
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %

Atribut imena proizvoda	Ø 76,2 mm
Vrsta proizvoda	Tkanina za grubo čišćenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		