



Uređaj za ispitivanje okretnog kuta momentnog ključa „SmartCheck Angle“, maks. mjerni raspon: 720stupanj



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654660 720
GTIN	4018754323005
Razred artikla	60N

Opis

Izvedba:

Varijabilna i fleksibilna naprava za ispitivanje okretnog kuta zahvaljujući zamjenjivim nastavcima za ključ za zakretni kut do 400 Nm. Zaslon, držač zaslona i kućište mogu se zakrenuti za 180°. Zaslon i tipkovnica s folijom zaštićeni su od prskanja vode, a kućište je od plastike otporne na udarce. Okretni krak može se fiksirati za transport. Mjerenje okretnog kuta do 720° uz unos zadane vrijednosti i procjenu rezultata mjerenja izravno na uređaju. USB sučelje za dokumentaciju ispitnih vrijednosti. Uz to, dvosmjerno sučelje, koje omogućuje parametriranje novih vrijednosti ispitivanja i upotrebu vlastitih sustava za kontrolu. U uređaj se može spremati do 2000 testnih vrijednosti s vremenskom oznakom. Opcionalni softver za dokumentaciju raspoloživ je putem besplatne poveznice za preuzimanje.

Načini primjene: trenutna vrijednost (**Track**), prikaz najveće vrijednosti (**Peak-Hold**).

Prednost:

Kompaktna i varijabilna naprava za ispitivanje okretnog kuta. Rad preko napajanja ili baterija.

Upotreba:

Provjera **ključeva za okretni kut** na pridržavanje specificiranih tolerancija.

Dio isporuke:

Uključuje USB mrežni dio, adaptere za redukciju na 1/4 cola i 3/8 cola, u stabilnom plastičnom koferu.

Tehnički opis

Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Duljina D (L)	452 mm
Duljina D (L)	752 mm
Težina	7,8 kg
visina h ₂	327 mm
Smjer momenta	Desno i lijevo povlačenje
Visina h ₁	187 mm
Četverokutni prihvati	1/2 col
Širina b	263 mm
Mjerno područje	0 - 720 stupanj
Kalibriranje	Cijena na upit
Prihvati	USB sučelje
Serijski broj	SmartCheck
Memorija za izmjerene vrijednosti	da
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Točnost mjerenja okretnog kuta	±0,05 stupanj
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081551 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina 6LR61	081551 6LR61
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081552 LR3