

Garant
Garnitura alata za rezanje navoja 3-dijelna, za metrički navoj: M3-12

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	145112 M3-12
GTIN	4062406299897
Razred artikla	11K

Opis
Izvedba:

Čvrsta limena kutija s ručkom za nošenje i 2 kopče. Svaki komad alata smješten je u odgovarajući držač i lako je dostupan. Prilikom otvaranja ureznici se automatski postavljaju u vertikalni položaj. Za detaljan opis alata pogledajte pojedinačne proizvode.

Sadržaj:

po 1 3-dijelna garnitura ureznika br. 130150: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 narezница br. 140300: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

po 1 spiralno svrdlo br. 114150: Vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

po 1 držač ureznika br. 148410: Vel. 1; 2

1 držač alata s računom br. 148700: Vel. 85

po 1 držač nareznice br. 149310: Vel. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 šablona za navoje br. 477000: Vel. M/W

1 odvijač br. 664300: Vel. 3×60

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Tehnički opis

za metrički navoj	M3 – M12
Visina	58 mm

Duljina	418 mm
širina	229 mm
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Vrsta proizvoda	Nareznica

Pribor

Spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 5	114150 5
Spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,8	114150 6,8
Nareznica 6g M M4	140300 M4
Držač nareznice za Ø nareznica x visina 20X7 mm	149310 20X7
Garnitura ručnih ureznika M M4	130150 M4
Garnitura ručnih ureznika M M5	130150 M5
Nareznica 6g M M10	140300 M10
Držač nareznice za Ø nareznica x visina 30X11 mm	149310 30X11
Spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 10,2	114150 10,2
Garnitura ručnih ureznika M M6	130150 M6
Garnitura ručnih ureznika M M8	130150 M8
Garnitura ručnih ureznika M M10	130150 M10
3X60	664300 3X60
Držač ureznika s račnom ukupna duljina 85 mm	148700 85
Nareznica 6g M M8	140300 M8
Držač nareznice za Ø nareznica x visina 20X5 mm	149310 20X5
Držač nareznice za Ø nareznica x visina 25X9 mm	149310 25X9
Držač nareznice za Ø nareznica x visina 38X14 mm	149310 38X14
Šablona za navoje za navoj M/W	477000 M/W
Nareznica 6g M M5	140300 M5
Nareznica 6g M M3	140300 M3

Garnitura ručnih ureznika M M3	130150 M3
Spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,3	114150 3,3
Spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,2	114150 4,2
Spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,5	114150 2,5
Nareznica 6g M M12	140300 M12
Nareznica 6g M M6	140300 M6
Spiralno svrdlo HSS N Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,5	114150 8,5
Držać ureznika, podesiv tip 2	148410 2
Držać ureznika, podesiv tip 1	148410 1
Limena kutija prazna, za garnituru alata za izradu navoja za metrički navoj M3-12	145605 M3-12
Garnitura ručnih ureznika M M12	130150 M12