

 Atlas Copco

## Pneumatska bušilica, tip: D2163Q



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079051 D2163Q
GTIN	7322590031862
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji Ø crijeva. Snažna i u radu vrlo tiha serija bušilica u obliku pištolja sa snagom bušenja do 13 mm u čeliku. Odvod otpadnog zraka preko drške sprječava da se podigne odvojena čestica od bušenja. S glavom bušilice brzog stezanja. Kutna bušilica s kutnom mjerom 115 mm/ 25 mm

#### Dio isporuke:

Uključuje **brzosteznu glavu**.

#### Zamjenski dio:

**Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi):** garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

### Tehnički opis

Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 10 mm
Radna buka	78 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Duljina	242 mm

Izlazna snaga	330 W
maksimalna potreba za zrakom	540 l/min
maksimalan broj okretaja	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvođača	D2163Q
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
Težina	1,1 kg
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Bušilica