



## Zaštita za noge ormara RackGuard™ uska, tip: SL



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	994420 SL
GTIN	5056114575182
Razred artikla	99T

### Opis

#### Izvedba:

Zaštita za noge ormara RackGuard™ čuva noge ormara od čestih udaraca sprijeda i sa strane, kao i od ogrebotina koje bi mogla prouzročiti radna vozila. Energija udarca prolazi oko noge, a ne kroz nju. Tako se smanjuju oštećenja, a čuva se i stabilnost ormara. Gumeni umetci jamče stabilno prijanjanje na uobičajene noge ormara. Struktura u obliku saća za ublažavanje udaraca. Maksimalna energija udarca pri 90°: 1000 džula. Zona udara 0 – 600 mm. Deformacija pri maksimalnoj energiji: 20 mm. Visoka otpornost na vanjske utjecaje, visoka otpornost boja.

#### Standard:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

#### Odgovara:

Schulte paletni regal s profilom okvira S625-A18. Širina 100 mm. Paletni regali br. 991212 vel. 4000, 4500, 5000; br. 991217 vel. 4000, 4500, 5000; br. 991222 sve veličine; br. 991227 sve veličine.

#### Napomena:

Na zahtjev možemo ponuditi zaštitu za noge regala za dodatne regale.

### Tehnički opis

Visina	600 mm
Dubina B maks.	45 mm
Širina A maks.	102 mm
Težina	1,6 kg
Oznaka proizvođača	RackGuard (S) SL
Vrsta proizvoda	Rubna zaštita