




Zaštita za noge ormara RackGuard™ uska, tip: LL



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	994420 LL
GTIN	5056114592233
Razred artikla	99T

Opis

Izvedba:

Zaštita za noge ormara RackGuard™ čuva noge ormara od čestih udaraca sprijeda i sa strane, kao i od ogrebotina koje bi mogla prouzročiti radna vozila. Energija udarca prolazi oko noge, a ne kroz nju. Tako se smanjuju oštećenja, a čuva se i stabilnost ormara. Gumeni umetci jamče stabilno prijanjanje na uobičajene noge ormara. Struktura u obliku saća za ublažavanje udaraca. Maksimalna energija udarca pri 90°: 1000 džula. Zona udara 0 – 600 mm. Deformacija pri maksimalnoj energiji: 20 mm. Visoka otpornost na vanjske utjecaje, visoka otpornost boja.

Standard:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Odgovara:

Schulte paletni regal s profilom okvira S635-B20. Paletni regal od SSI Schäfer s profilom postolja P100.

Napomena:

Na zahtjev možemo ponuditi zaštitu za noge regala za dodatne regale.

Tehnički opis

Visina	600 mm
--------	--------

Širina A maks.	102 mm
Dubina B maks.	80 mm
Težina	1,9 kg
Oznaka proizvođača	RackGuard (S) LL
Vrsta proizvoda	Rubna zaštita