

**Vodootporni kofer Explorer, tip: 4216****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	692930 4216
GTIN	8024482185040
Razred artikla	64A

Opis**Izvedba:**

Ekstremno čvrst kofer od plastike izvanredno otporne na udarac, s pjenastim umetkom u kockicama. Zatvara se lokotom br. 085830 – 085875. Velika debljina stjenki za visoku stabilnost. Otporan na pritisak i kemijske elemente. Postojanost na temperaturama od -33 do 90 °C.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za zaštitu, pak. i transport osjetljivih dijelova i uređaja.

Napomena:

Mnoge druge veličine kofera, varijante opreme i pribor mogu se dobiti na upit.

Tehnički opis

Težina	3,2 kg
Volumen	20 l
Unutarnja dimenzija širina	300 mm

Broj poklopaca	2
Unutarnja dimenzija visina	160 mm
maksimalno punjenje	22 kg
Vanjska mjera širina	366 mm
Vanjska mjera duljina	457 mm
Vanjska mjera visina	183 mm
Unutarnja dimenzija duljina	420 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Svojstvo kovčega	prikladan za zrakoplov
Svojstvo kovčega	otporno na udarac
Svojstvo kovčega	prikladan za zrakoplov
Vrsta proizvoda	Sustav za transport alata