

Garant**Termoskupljajuća stezna glava oblik AD s rupama rashladnog kanala, BT 30 kratko, Stezni Ø D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303407 10
GTIN	4062406285937
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, termostezni produžeci br. 302410 – 302417, termostezni uređaji 354210 – 354400.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski Ø D	32 mm
Prihvat	BT 30 kratko
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	JIS B6339

Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Donji ormar	354290
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 30	308610 30
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 30	354225 30
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30