

**Mokri i suhi usisavač ATTIX, oznaka proizvođača: 751-11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078541 751-11
GTIN	4005337064141
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Robusni i snažni mokri / suhi usisavači s fleksibilnim sustavom za priključenje crijeva (MultiFit) i spremnikom od čelika otpornog na koroziju za rješavanje najrazličitijih zadataka za čišćenje.

Stupanj odvajanja > 99,9 %.

- **Izuzetno tih industrijski usisivač s perivim, dugovječnim PET filtrom.**
- **, mekim startom, velikim prostorom za odlaganje alata i dodatnom utičnicom uređaja.**

Dio isporuke:

S usisnim crijevom, savinutom ručnom cijevi (ne 560-21XC), mokrim filtrom i perivim filtarskim elementom (PET), držači crijeva i kabela. Sa savijenom ručnom cijevi od čelika otpornog na koroziju, ukošenom gumenom cijevnom sapnicom., **bez usisnog crijeva.**

Napomena:

Ostali sigurnosni usisivači za sve razrede opasnosti (prašine koje ugrožavaju zdravlje ili eksplozivne prašine) dostupni su na upit (razred L, M, H).

Tehnički opis

Duljina usisne cijevi	4 m
širina	580 mm

Oznaka proizvođača	ATTIX 751-11
Duljina	605 mm
Broj turbina	1
Protok volumena zraka	60 l/s
Duljina kabela	7,5 m
Ø crijeva	36 mm
Obujam spremnika	70 l
Težina	25 kg
Radna buka	57 dB(A)
Prihvata snaga	1500 W
Vakuum	230 mbar
Stupanj odvajanja	99,9 %
Visina	970 mm
Posebnost	Ekstremno tih
Filtarski sustav	PET filc filter
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač

Pribor

Gumena sapnica ukošene cijevi oznaka proizvođača 7868	078546 7868
Podna mlaznica, široka 400 mm oznaka proizvođača 3666	078555 3666
Set za radionice oznaka proizvođača ATTIX5	078543 ATTIX5
Set filterskih vrećica 5-dijelni prikladno za tip usisavača 751	078549 751
Košara za metalne odvojene čestice oznaka proizvođača ATTIX7	078544 ATTIX7
Zamjenski filter prikladno za tip usisavača 751	078548 751
Garnitura crijeva za usisavanje oznaka proizvođača DN50	078545 DN50
	078556 8074

Produžna cijev od nehrđajućeg čelika oznaka proizvođača
8074

Nastavak oznaka proizvođača 7102

078547 7102