



Pneumatski udarni odvijač, tip: S2308



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079163 S2308
GTIN	7322590010027
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji Ø crijeva.

- **S kliznom spojkom**
- **Okretni moment podesiv.**
- **Preusmjeriv za desni / lijevi hod.**

Posebno prikladan za serijska vijčana spajanja s brzoizmjenjivim držačem oštrica za oštrice E 6,3 (pogledajte br. 674205 i dalje).

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Područje okretnog momenta	2,5 – 11 Nm
maksimalni Ø vijak (8.8–12.9)	M6
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
Radna buka	82 dB(A)

Težina	1,1 kg
maksimalna potreba za zrakom	504 l/min
Oblik konstrukcije	Pištalj
Oznaka proizvođača	S2308
maksimalan broj okretaja	950 min ⁻¹
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Prihvat nastavaka	F 6,3
Vrsta proizvoda	Odvijač