

**DYMO****Uređaj za etiketiranje, tip: LM280****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085500 LM280
GTIN	3501170968925
Razred artikla	08U

**Opis****Izvedba:**

**Čvrsti, mobilni** uređaji za etiketiranje za brzu izradu samoljepljivih plastičnih etiketa. S termalnim pisačem i podesivim prematanjem trake naprijed i natrag. Pokretanje putem punjivih **litij-ionskih baterija**, mrežnog punjača. Jednostavna obrada teksta pomoću tipki za brzi pristup. Standard LabelManager™ 280 za ured i dom s dodatnom mogućnošću uređivanja na računalu / Mac-u putem USB sučelja.

**Upotreba:**

Etikete prijanjaju na skoro sve glatke i nemasne gornje površine.

**Dio isporuke:**

Uključivo traka za upisivanje crno na bijelom i upute o uporabi.

**Napomena:**

- **Mogu se namjestiti različiti jezici.**
- **Sa skladišta isporučivo s njemačkim rasporedom tipki, francuska tipkovnica isporučiva u kratkom roku.**

**Tehnički opis**

Boja natpisa	crna
Broj stilova fonta	6

Izgled tipkovnice	QWERTZ
Duljina	206 mm
Izvedba rezača trake	ručno
Broj vidljivih znakova na prikazu	2×14
Broj redaka teksta	2
Tip	LM280
Moguće širine trake za natpise	6; 9; 12 mm
Broj raspoloživih znakova/simbola	220
odgovarajuća kasetna s trakom za pisanje	D1
Broj veličine fonta	3
Mrežni adapter	uključujući
širina	108 mm
maksimalna visina natpisa	8,1 mm
Broj širine fonta	2
Posebnost	USB
Težina uključujući bateriju	395 g
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Visina	41 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Oznaka proizvođača	Dymo 280
Vrsta proizvoda	Uređaj za etiketiranje

## Pribor

Uložak s trakom za pisanje 19 mm×7 m poliester tip W	085550 W
Uložak s trakom za pisanje 12 mm×7 m poliester tip T	085520 T
Uložak s trakom za pisanje 19 mm×7 m poliester tip T	085550 T
Uložak s trakom za pisanje 12 mm×7 m poliester tip R	085520 R

Uložak s trakom za pisanje12 mm×7 m poliester tip W	085520 W
Uložak s trakom za pisanje19 mm×3,5 m najlon tip W	085516 W
Uložak s trakom za pisanje9 mm×7 m poliester tip Y	085540 Y
Uložak s trakom za pisanje24 mm×7 m poliester tip W	085560 W
Uložak s trakom za pisanje19 mm×7 m poliester tip Y	085550 Y
Uložak s trakom za pisanje24 mm×7 m poliester tip R	085560 R
Uložak s trakom za pisanje9 mm×7 m poliester tip W	085540 W
Uložak s trakom za pisanje19 mm×7 m poliester tip R	085550 R
Uložak s trakom za pisanje6 mm×7 m poliester tip W	085530 W
Uložak s trakom za pisanje24 mm×7 m poliester tip Y	085560 Y
Uložak s trakom za pisanje12 mm×7 m poliester tip Y	085520 Y