

**Jedinica rezervoara za tlačni raspršivač M18™ SWITCH TANK™, tip: M18BPFP****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	073982 M18BPFP
GTIN	4058546289997
Razred artikla	03L

Opis**Izvedba:**

Fleksibilna jedinica spremnika za SWITCH TANK™ sustavom prskanja pod tlakom.

- **Novi sistem mijenjanja omogućuje čisti rad bez onečišćenja.**
- **Intergrirano sito.**
- **Poklopac s ručkom i velikim otvorom za lak transport i praktično punjenje.**

Verzija za dekontaminaciju s maksimalnim protokom od 4,0 l / min. Idealno za dezinfekciju površina.

Odgovara:

Sustav za tlačno prskanje Switch- Tank br. 073981 vel. M18BPFPH-0.

Dio isporuke:

Kontejnerski spremnik, crijevo od 1,75 m, pištolj za prskanje s dugom osovinom.

Tehnički opis

Težina	3,6 kg
Nazivni napon	18 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Protok	0,6 - 4 l/min
Tlak	1,38 - 8,27 bar
Duljina crijeva	1,75 m
Oznaka proizvođača	M18BPFP-CCST
Zapremnina spremnika	15 l
Vrsta proizvoda	Tlačni raspršivač