

**Garant****Stabilizator držača za unutarnje tokarenje 5×D midi, tip: 12R****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319463 12R
GTIN	4062406309312
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

Osnovno tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, ojačana površina i funkcionalna područja.

**Prednost:**

Smanjenje njihanja i vibracija prilikom primjene sa svim vrstama držača za unutarnje tokarenje.

**Odgovara:**

Svi uobičajeni držači za unutarnje tokarenje.

**Napomena:**

Za određivanje ispravne varijante stabilizatora držača za unutarnje tokarenje svakako provjeru uz pomoć e-Tool u e-trgovini ili u ToolScout! Preporučuje se maksimalna dužina od 3×D za primijenjene vrste držača za unutarnje tokarenje.

Maks. slobodna duljina stabilizatora, uključujući držač za unutarnje tokarenje 8×D.

Stabilizator držača za unutarnje tokarenje s **7×D**, odn. drška  $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$  **dostupno na upit.**

**Tehnički opis**

$\varnothing D_3$	40 mm
$\varnothing$ drške $D_2$	32 mm
Polumjer R	1,2 mm
Stezni $\varnothing D_1$	12 mm
Duljina drške $L_s$	53 mm
Duljina izboja $L_1$	60 mm
Smjer rezanja	desno

Ukupna duljina L <sub>2</sub>	119 mm
C	1,5 mm
Odstupanje Z od osovine	14 mm
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Stabilizator držača za unutarnje tokarenje