

Garant**Stabilizator držača za unutarnje tokarenje 5xD midi, tip: 16L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319463 16L
GTIN	4062406309343
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, ojačana površina i funkcionalna područja.

Prednost:

Smanjenje njihanja i vibracija prilikom primjene sa svim vrstama držača za unutarnje tokarenje.

Odgovara:

Svi uobičajeni držači za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Za određivanje ispravne varijante stabilizatora držača za unutarnje tokarenje svakako provjeru uz pomoć e-Tool u e-trgovini ili u ToolScout! Preporučuje se maksimalna dužina od 3xD za primijenjene vrste držača za unutarnje tokarenje.

Maks. slobodna duljina stabilizatora, uključujući držač za unutarnje tokarenje 8xD.

Stabilizator držača za unutarnje tokarenje s 7xD, odn. drška $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ dostupno na upit.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_2	139 mm
Odstupanje Z od osovine	16 mm
Duljina drške L_5	53 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Polumjer R	1,2 mm
Stezni $\varnothing D_1$	16 mm
Duljina izboja L_1	80 mm

C	1,5 mm
Ø drške D ₂	32 mm
Smjer rezanja	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Stabilizator držača za unutarnje tokarenje