

Garant**Stabilizator držača za unutarnje tokarenje 5xD mini, tip: 12L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319461 12L
GTIN	4062406309244
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, ojačana površina i funkcionalna područja.

Prednost:

Smanjenje njihanja i vibracija prilikom primjene sa svim vrstama držača za unutarnje tokarenje.

Odgovara:

Svi uobičajeni držači za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Za određivanje ispravne varijante stabilizatora držača za unutarnje tokarenje svakako provjeru uz pomoć e-Tool u e-trgovini ili u ToolScout! Preporučuje se maksimalna dužina od 3xD za primijenjene vrste držača za unutarnje tokarenje.

Maks. slobodna duljina stabilizatora, uključujući držač za unutarnje tokarenje 8xD.

Stabilizator držača za unutarnje tokarenje s **7xD**, odn. drška $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ **dostupno na upit.**

Tehnički opis

Duljina izboja L_1	60 mm
Ukupna duljina L_2	119 mm
Stezni $\varnothing D_1$	12 mm
Polumjer R	1,2 mm
Duljina drške L_3	53 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
\varnothing drške D_2	32 mm

Odstupanje Z od osovine	10,5 mm
Smjer rezanja	lijevi
C	1 mm
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Stabilizator držača za unutarnje tokarenje