

 Atlas Copco

## Pneumatski odvijač s račnom, tip: W2611



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079121 W2611
GTIN	7322590034122
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji  $\emptyset$  crijeva. Odvijač s račnom i regulacijom broja okretaja u kompaktnoj izvedbi s kompozitnim kućištem od staklenih vlakana za dobru toplinsku izolaciju. Odvod otpadnog zraka moguće okretati za 360°. Duljina samo 192 mm, idealna za suženo okruženje.

#### Zamjenski dio:

**Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi):** garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

### Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	280 min <sup>-1</sup>
maksimalni $\emptyset$ vijak (8.8–12.9)	M8
Oznaka proizvođača	W2611
Radna buka	85 dB(A)
Težina	0,5 kg
preporučena veličina crijeva (unutarnji $\emptyset$ )	10 mm

Dimenzije prihvata za alat	1/4 col
Područje okretnog momenta	4 - 40 Nm
Duljina	192 mm
maksimalne vibracije prema EN	8,8 m/s <sup>2</sup>
maksimalna potreba za zrakom	540 l/min
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Odvijač