



## Trobridna turpija s 2K drškom, rez 2 (srednje grubo), duljina bez drške: 200mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	511201 200
GTIN	4009215190625
Razred artikla	56B

### Opis

#### Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

#### Rez na svim stranama, konveksni vrh.

Turpija s gotovom utisnutom ergonomskom 2-komponentnom drškom s rupom za vješanje i praktičnim kvačicama u boji (crvena, zelena, žuta) za pojedinačne oznake, na primjer veličine.

#### Upotreba:

**Kvalitetna turpija** za upotrebu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

#### Standard:

**DIN 7261 Form C**

#### Napomena:

Turpija bez drške dostupna pod br. 511200.

### Tehnički opis

širina	15 mm
Duljina bez šarke	200 mm
Atribut imena proizvoda	rez 2 (srednje grubo)
Rez	2
Vrsta reza	polovično ravnanje
Oblik	C

Opis oblika	plosnati, s tupim vrhom
Površine za turpijanje	3
uključujući dršku turpije	da
Standard	DIN 7261
Vrsta proizvoda	Radionička turpija

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		

### Pribor

Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm	519600 120
Set kopči u boji 10-dijelni boja GREEN	519605 GREEN
Set kopči u boji 10-dijelni boja YELLOW	519605 YELLOW
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm	519600 110
Set kopči u boji 10-dijelni boja RED	519605 RED