

**Plosnata turpija s 2K-drškom, rez 2 (srednje grubo), duljina bez drške: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	510201 250
GTIN	4009215190601
Razred artikla	56B

**Opis****Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

**Rez na 3 strane, tupi vrh.**

Turpija s gotovom utisnutom ergonomskom 2-komponentnom drškom te s rupom za vješanje i praktičnim kvačicama u boji (crvena, zelena, žuta) za pojedinačne oznake, na primjer veličine.

**Upotreba:**

**Kvalitetna turpija** za upotrebu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanjanja.

**Standard:**

**DIN 7261 Form A**

**Napomena:**

Turpija bez drške dostupna pod br. 510200.

**Tehnički opis**

Presjek	25×6,3 mm
Duljina bez šarke	250 mm
Atribut imena proizvoda	rez 2 (srednje grubo)
Rez	2
Vrsta reza	polovično ravnanje
Oblik	A
Opis oblika	plosnati, s tupim vrhom

Površine za turpijanje	3
uključujući dršku turpije	da
Standard	DIN 7261
Vrsta proizvoda	Radionička turpija

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		

## Pribor

Set kopči u boji10-dijelni boja GREEN	519605 GREEN
Set kopči u boji10-dijelni boja RED	519605 RED
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm	519600 120
Set kopči u boji10-dijelni boja YELLOW	519605 YELLOW
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm	519600 110