



## Polukrugla turpija s 2K drškom, rez 2 (srednje grubo), duljina bez drške: 300mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 513201 300    |
| GTIN           | 4009215190700 |
| Razred artikla | 56B           |

### Opis

#### Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu zaobljene** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

#### Spiralni rez, konveksni vrh.

Turpija s gotovom utisnutom ergonomskom 2-komponentnom drškom te s rupom za vješanje i praktičnim kvačicama u boji (crvena, zelena, žuta) za pojedinačne oznake, na primjer veličine.

#### Upotreba:

**Kvalitetna turpija** za upotrebu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

#### Standard:

**DIN 7261 Form E**

#### Napomena:

Turpija bez drške dostupna pod br. 513200.

### Tehnički opis

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Presjek                 | 30×9 mm               |
| Atribut imena proizvoda | rez 2 (srednje grubo) |
| Rez                     | 2                     |
| Vrsta reza              | polovično ravnanje    |
| Oblik                   | E                     |
| Opis oblika             | Polukrugli            |
| Površine za turpijanje  | sve su strane rezne   |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| uključujući dršku turpije | da                 |
| Standard                  | DIN 7261           |
| Vrsta proizvoda           | Radionička turpija |

## Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| INOX                           | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| GG(G)                          | prikladno                          |                |         |
| CuZn                           | prikladno                          |                |         |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          |                |         |
| Drvo                           | prikladno                          |                |         |

## Pribor

|   |               |
|---|---------------|
| Set kopči u boji10-dijelni boja YELLOW            | 519605 YELLOW |
| Set kopči u boji10-dijelni boja GREEN             | 519605 GREEN  |
| Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm | 519600 120    |
| Set kopči u boji10-dijelni boja RED               | 519605 RED    |