

 Atlas Copco

## Pneumatski odvijač s račnom, tip: W2630



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079121 W2630
GTIN	7322590034153
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji  $\varnothing$  crijeva. Odvijač s račnom i regulacijom broja okretaja u kompaktnoj izvedbi s kompozitnim kućištem od staklenih vlakana za dobru toplinsku izolaciju. Odvod otpadnog zraka moguće okretati za 360°.

#### Zamjenski dio:

**Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi):** garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

### Tehnički opis

Radna buka	86 dB(A)
maksimalni $\varnothing$ vijak (8.8–12.9)	M14
Oznaka proizvođača	W2630
preporučena veličina crijeva (unutarnji $\varnothing$ )	10 mm
Duljina	307 mm
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
Područje okretnog momenta	25 - 80 Nm
maksimalna potreba za zrakom	660 l/min

maksimalan broj okretaja	200 min <sup>-1</sup>
Težina	1,2 kg
maksimalne vibracije prema EN	10,5 m/s <sup>2</sup>
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Odvijač