

 Atlas Copco

## Pneumatski odvijač s račnom, tip: W2621



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079121 W2621
GTIN	7322590034146
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji  $\emptyset$  crijeva. Odvijač s račnom i regulacijom broja okretaja u kompaktnoj izvedbi s kompozitnim kućištem od staklenih vlakana za dobru toplinsku izolaciju. Odvod otpadnog zraka moguće okretati za 360°.

#### Zamjenski dio:

**Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi):** garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

### Tehnički opis

Dimenzije prihvata za alat	3/8 col
Težina	1,1 kg
preporučena veličina crijeva (unutarnji $\emptyset$ )	10 mm
maksimalan broj okretaja	170 min <sup>-1</sup>
Duljina	271 mm
Radna buka	87 dB(A)
maksimalni $\emptyset$ vijak (8.8–12.9)	M12
Područje okretnog momenta	5 - 68 Nm

maksimalna potreba za zrakom	600 l/min
maksimalne vibracije prema EN	15 m/s <sup>2</sup>
Oznaka proizvođača	W2621
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Odvijač