

DYMO
Uređaj za etiketiranje, tip: LM420P

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085500 LM420P
GTIN	3501170915448
Razred artikla	08U

Opis
Izvedba:

Čvrsti, mobilni uređaji za etiketiranje za brzu izradu samoljepljivih plastičnih etiketa. S termalnim pisačem i podesivim prematanjem trake naprijed i natrag. Pokretanje putem punjivih **litij-ionskih baterija**, mrežnog punjača. Jednostavna obrada teksta pomoću tipki za brzi pristup. Tanki pisač s **tipkovnicom ABC** i velikim zaslonom u 4 reda s pozadinskim osvjetljenjem i pregledom ispisa. USB-priključak.

Upotreba:

Etikete prijanjaju na skoro sve glatke i nemasne gornje površine.

Dio isporuke:

Uključivo traka za upisivanje crno na bijelom i upute o uporabi.

Napomena:

- **Mogu se namjestiti različiti jezici.**
- **Sa skladišta isporučivo s njemačkim rasporedom tipki, francuska tipkovnica isporučiva u kratkom roku.**

Tehnički opis

Broj vidljivih znakova na prikazu	4×30
Broj redaka teksta	1 – 4

Izvedba rezača trake	ručno
maksimalna visina natpisa	14,9 mm
širina	104 mm
Broj raspoloživih znakova/simbola	325
Broj širine fonta	8
Duljina	215 mm
odgovarajuća kasetna s trakom za pisanje	D1
Moguće širine trake za natpise	6; 9; 12; 19 mm
Tip	LM420P
Mrežni adapter	uključujući
Broj veličine fonta	7
Boja natpisa	crna
Broj stilova fonta	12
Izgled tipkovnice	ABC
Posebnost	USB
Težina uključujući bateriju	415 g
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Visina	57 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Oznaka proizvođača	420P
Vrsta proizvoda	Uređaj za etiketiranje

Pribor

Uložak s trakom za pisanje 12 mm×7 m poliester tip R	085520 R
Uložak s trakom za pisanje 24 mm×7 m poliester tip R	085560 R
Uložak s trakom za pisanje 12 mm×7 m poliester tip Y	085520 Y
Uložak s trakom za pisanje 9 mm×7 m poliester tip Y	085540 Y

Uložak s trakom za pisanje 19 mm×7 m poliester tip T	085550 T
Uložak s trakom za pisanje 24 mm×7 m poliester tip W	085560 W
Uložak s trakom za pisanje 19 mm×7 m poliester tip Y	085550 Y
Uložak s trakom za pisanje 24 mm×7 m poliester tip Y	085560 Y
Uložak s trakom za pisanje 19 mm×7 m poliester tip R	085550 R
Uložak s trakom za pisanje 12 mm×7 m poliester tip T	085520 T
Uložak s trakom za pisanje 12 mm×7 m poliester tip W	085520 W
Uložak s trakom za pisanje 19 mm×3,5 m najlon tip W	085516 W
Uložak s trakom za pisanje 6 mm×7 m poliester tip W	085530 W
Uložak s trakom za pisanje 9 mm×7 m poliester tip W	085540 W
Uložak s trakom za pisanje 19 mm×7 m poliester tip W	085550 W