



## Pneumatski odvijač s isključivanjem, tip: S2426L



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079165 S2426L
GTIN	7322590017033
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji  $\varnothing$  crijeva.

- **Precizna, otporna na trošenje spojka za isključenje.**
- **Izuzetna koncentričnost.**

Posebno prikladan za serijska vijčana spajanja s držačem bitova za brzu izmjenu za oštrice E 6,3 (vidi art. 674200 slj. str).

Bez ulja – nisu potrebna dodatna pneumatska sredstva za podmazivanje.

#### Zamjenski dio:

**Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi):** garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

### Tehnički opis

Oznaka proizvođača	S2426L
Dimenzije prihvata za alat	1/4 col
maksimalna potreba za zrakom	360 l/min
Radna buka	73 dB(A)
maksimalni $\varnothing$ vijak (8.8–12.9)	M4
preporučena veličina crijeva (unutarnji $\varnothing$ )	10 mm
Težina	0,9 kg

Područje okretnog momenta	1,2 - 2,6 Nm
maksimalan broj okretaja	1500 min <sup>-1</sup>
Oblik konstrukcije	Štap
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Priključni navoj	BSP
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Vrsta proizvoda	Odvijač