

 Atlas Copco

Pneumatski udarni odvijač, tip: S2326



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079161 S2326
GTIN	7322590011406
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji Ø crijeva. Mnogostruko primjenjivi odvijač s 1/4 cola brzoizmjenjiva glava s unutarnjim šesterokutom za oštrice E 6,3 (pogledajte br. 674200 i dalje), preusmjeriv **za desni / lijevi hod**.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

Radna buka	83 dB(A)
Oznaka proizvođača	S2326
Područje okretnog momenta	do 4,5 Nm
maksimalan broj okretaja	2400 min ⁻¹
maksimalna potreba za zrakom	336 l/min
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	6,3 mm

maksimalni Ø vijak (8.8–12.9)	M6
Težina	0,8 kg
Duljina	178 mm
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Prihvat nastavaka	F 6,3
Vrsta proizvoda	Odvijač