

DYMO**Uređaj za etiketiranje, tip: LM500TS****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085500 LM500TS
GTIN	3501170946459
Razred artikla	08U

Opis**Izvedba:**

Čvrsti, mobilni uređaji za etiketiranje za brzu izradu samoljepljivih plastičnih etiketa. S termalnim pisačem i podesivim prematanjem trake naprijed i natrag. Pokretanje putem punjivih **litij-ionskih baterija**, mrežnog punjača. Jednostavna obrada teksta pomoću tipki za brzi pristup. **Sa zaslonom osjetljivim na dodir** u boji koji također ispisiše grafike, linijske kodove i logotipe, s rezolucijom od 300 dpi. Profili za do 5 korisnika. **USB-priključak.**

Upotreba:

Etikete prijanjaju na skoro sve glatke i nemasne gornje površine.

Dio isporuke:

Uključivo traka za upisivanje crno na bijelom i upute o uporabi. Uređaj za etiketiranje LabelManager 500TS, litij-ionske baterije, adapter za punjenje, USB kabel.

Napomena:

- **Mogu se namjestiti različiti jezici.**
- **Sa skladišta isporučivo s njemačkim rasporedom tipki, francuska tipkovnica isporučiva u kratkom roku.**
- **Nije isporučivo u svim državama.**
- **Ekspresna dostava nije moguća.**

Tehnički opis

Duljina	190 mm
Boja natpisa	crna
Broj redaka teksta	1 – 5
Moguće širine trake za natpise	6; 9; 12; 19; 24 mm
Broj veličine fonta	25
Izgled tipkovnice	QWERTZ
Tip	LM500TS
Broj raspoloživih znakova/simbola	325
maksimalna visina natpisa	22 mm
Broj širine fonta	2
širina	165 mm
Izvedba rezača trake	automatski
odgovarajuća kasetna s trakom za pisanje	P1
Mrežni adapter	uključujući
Broj stilova fonta	32
Posebnost	USB / Barcode
Težina uključujući bateriju	800 g
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Visina	95 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Oznaka proizvođača	Dymo 500 TS
Vrsta proizvoda	Uređaj za etiketiranje

Pribor

Uložak s trakom za pisanje 24 mm×7 m poliester tip Y	085560 Y
Uložak s trakom za pisanje 24 mm×7 m poliester tip R	085560 R
Mrežni adapter za br. 085500	085570

Uložak s trakom za pisanje 24 mm x 7 m poliester tip W

085560 W