



## Pneumatski udarni odvijač, tip: S2305



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079161 S2305
GTIN	7322590011390
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od **6,3 bara** i deklarirani unutarnji Ø crijeva. Mnogostruko primjenjivi odvijač s 1/4 cola brzoizmjenjiva glava s unutarnjim šesterokutom za oštrice E 6,3 (pogledajte br. 674200 i dalje), preusmjeriv **za desni / lijevi hod**.

#### Zamjenski dio:

**Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi):** garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

### Tehnički opis

maksimalna potreba za zrakom	336 l/min
Radna buka	83 dB(A)
Oznaka proizvođača	S2305
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	6,3 mm
Područje okretnog momenta	do 12 Nm
maksimalan broj okretaja	750 min <sup>-1</sup>

maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalni Ø vijak (8.8–12.9)	M8
Težina	0,9 kg
Duljina	198 mm
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Prihvat nastavaka	F 6,3
Vrsta proizvoda	Odvijač