

Garant**Adapter za brzu izmjenu, Weldon za unutarnju maticu ER 25, Stezni Ø: 12mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319763 12
GTIN	4062406328795
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- **Dvodijelna izvedba sastoji se od osnovnog tijela i precizne stezne matice.**
- **Izrađeno od kvalitetnog čelika za izradu alata, sve funkcijske površine kaljene i obrađene.**

Prednost:

Sustav za brzu izmjenu vrlo je jednostavan za upotrebu, a upotrebljava se s pogonjenim alatima. Pripremite alat i adapter za brzu izmjenu, a zatim izvršite zamjenu preko pogonjenog alata.

Stezna matica opremljena je kugličnim ležajevima.
Višestruko fleksibilna upotreba:

- **Brza i jednostavna zamjena adaptera na pogonjenom alatu kojim se služite.**
- **Odgovara svim pogonjenim alatima, neovisno o proizvođaču, koji su opremljeni ER pogonjenim alatima.**

Upotreba:

Za bušenje i glodanje tijekom obrade uz upotrebu pogonjenih alata za ER čahure.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	39,9 mm
Unutarnje hlađenje	da
Točnost rotacije	≤ 3
Vanjski Ø D	41 mm
Vrsta proizvoda	Brzo izmjenjivi adapter

