

## Garant

### Adapter za brzu izmjenu, ER mini za unutarnju maticu ER 32, za veličinu ER čahura: 16



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319774 16
GTIN	4062406328986
Razred artikla	31V

#### Opis

##### Izvedba:

- Dvodijelna izvedba sastoji se od osnovnog tijela i precizne stezne matice.
- Izrađeno od kvalitetnog čelika za izradu alata, sve funkcijske površine kaljene i obrađene.

##### Prednost:

- Sustav za brzu izmjenu vrlo je jednostavan za upotrebu, a upotrebljava se s pogonjenim alatima. Pripremite alat i adapter za brzu izmjenu, a zatim izvršite zamjenu preko pogonjenog alata. Stezna matica opremljena je kugličnim ležajevima. <br>Višestruko fleksibilna upotreba:
- **Brza i jednostavna zamjena adaptera na pogonjenom alatu kojim se služite.**
  - **Odgovara svim pogonjenim alatima, neovisno o proizvođaču, koji su opremljeni ER pogonjenim alatima.**

##### Upotreba:

Za bušenje i glodanje tijekom obrade uz upotrebu pogonjenih alata za ER čahure.

Točnost rotacije: ≤ 3

Vanjski Ø D: 45 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 48,5 mm

#### Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	48,5 mm
Unutarnje hlađenje	da
Točnost rotacije	≤ 3

Vanjski Ø D	45 mm
Vrsta proizvoda	Brzo izmjenjivi adapter