

Garant**Adapter za brzu izmjenu, ER mini za unutarnju maticu ER 25, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 319773 16 |
| GTIN | 4062406328962 |
| Razred artikla | 31V |

Opis**Izvedba:**

- **Dvodijelna izvedba sastoji se od osnovnog tijela i precizne stezne matice.**
- **Izrađeno od kvalitetnog čelika za izradu alata, sve funkcijske površine kaljene i obrađene.**

Prednost:

Sustav za brzu izmjenu vrlo je jednostavan za upotrebu, a upotrebljava se s pogonjenim alatima. Pripremite alat i adapter za brzu izmjenu, a zatim izvršite zamjenu preko pogonjenog alata. Stezna matica opremljena je kugličnim ležajevima.

Višestruko fleksibilna upotreba:

- **Brza i jednostavna zamjena adaptera na pogonjenom alatu kojim se služite.**
- **Odgovara svim pogonjenim alatima, neovisno o proizvođaču, koji su opremljeni ER pogonjenim alatima.**

Upotreba:

Za bušenje i glodanje tijekom obrade uz upotrebu pogonjenih alata za ER čahure.

Točnost rotacije: ≤ 3

Vanjski Ø D: 41 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 48,4 mm

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|---------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 48,4 mm |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Točnost rotacije | ≤ 3 |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Vanjski Ø D | 41 mm |
| Vrsta proizvoda | Brzo izmjenjivi adapter |