


VHM-HPC svrdlo s cilindričnom drškom DIN 6535 HA, TiAlN, Ø h7: 5,7 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	122440 5,7
GTIN	4045197048172
Razred artikla	11E

Opis
Izvedba:

Poprečna rezna oštica sa visokom točnosti centriranja radi posebne geometrije i čvrste jezgre. Konveksne glavne oštrice sa zaobljenjem bridova i poseban profilom žljebova proizvode kratke odvojene čestice, i kod materijala koji inače imaju dulje odvojene čestice.

Preporuka:
Maksimalna dubina rupe:

duljina steznih utora (vidi tablicu) minus 1,5×nazivni Ø.

Napomena:

Oblici HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.

Oblik **HB**: naručiti s pomoću **br. 122445/122505**.

Oblik **HE**: naručiti s pomoću **br. 122440/122500** i **129100HE**.

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvodi su br. 122415; 122425 i 122435.

Rezni materijal: VHM

Dubina provrta do: 4×D

Kut oštrice: 140 stupanj

Drška: DIN 6535 HA s h6

Unutarnje hlađenje: false

Strategija rezanja: HPC

Standard: DIN 6537 K

Tolerancija nazivnog Ø: h7

Broj oštrica Z: 2

Tolerancija nazivnog Ø: h7

Duljina reznog utora: 28 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 66 mm

Ø drške: 6 mm

Posmak f u čeliku < 1100 N/mm²: 0,15 mm/okr

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ²	0,15 mm/okr
Duljina reznog utora	28 mm
Tolerancija drške	h6
Nazivni Ø	5,7 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h7
Ø drške	6 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	66 mm
Standard	DIN 6537 K
preporučena maksimalna dubina bušenja	19,5 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Dubina provrta do	4xD
Kut oštrice	140 stupanj
Drška	DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Obruč u boji	zeleno

Usluge

Omče držala Tip HE	129100 HE
--------------------	-----------