


VHM-HPC svrdlo s cilindričnom drškom DIN 6535 HA, TiAlN, Ø h7: 20 mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 122440 20 |
| GTIN | 4045197048943 |
| Razred artikla | 11E |

Opis
Izvedba:

Poprečna rezna oštica sa visokom točnosti centriranja radi posebne geometrije i čvrste jezgre. Konveksne glavne oštrice sa zaobljenjem bridova i poseban profilom žljebova proizvode kratke odvojene čestice, i kod materijala koji inače imaju dulje odvojene čestice.

Preporuka:
Maksimalna dubina rupe:

duljina steznih utora (vidi tablicu) minus 1,5×nazivni Ø.

Napomena:

Oblici HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.

Oblik **HB**: naručiti s pomoću **br. 122445/122505**.

Oblik **HE**: naručiti s pomoću **br. 122440/122500 i 129100HE**.

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvodi su br. 122415; 122425 i 122435.

Rezni materijal: VHM

Dubina provrta do: 4×D

Kut oštrice: 140 stupanj

Drška: DIN 6535 HA s h6

Unutarnje hlađenje: false

Strategija rezanja: HPC

Standard: DIN 6537 K

Tolerancija nazivnog Ø: h7

Broj oštrica Z: 2

Tolerancija nazivnog Ø: h7

Duljina reznog utora: 79 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 131 mm

Ø drške: 20 mm

Posmak f u čeliku < 1100 N/mm²: 0,37 mm/okr

Tehnički opis

| | |
|--|------------------|
| Duljina reznog utora | 79 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ² | 0,37 mm/okr |
| Tolerancija drške | h6 |
| Nazivni Ø | 20 mm |
| Tolerancija nazivnog Ø | h7 |
| Ø drške | 20 mm |
| Ukupna duljina L _{ukupno} | 131 mm |
| Standard | DIN 6537 K |
| preporučena maksimalna dubina bušenja | 49 mm |
| Prevlaka | TiAlN |
| Rezni materijal | VHM |
| Dubina provrta do | 4×D |
| Kut oštrice | 140 stupanj |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Strategija rezanja | HPC |
| Obruč u boji | zeleno |

Usluge

| | |
|--------------------|-----------|
| Omče držala Tip HE | 129100 HE |
|--------------------|-----------|