

DYMO**Uređaj za etiketiranje, tip: 4200****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085500 4200
GTIN	3501170955970
Razred artikla	08U

Opis**Izvedba:**

Čvrsti, mobilni uređaji za etiketiranje za brzu izradu samoljepljivih plastičnih etiketa. S termalnim pisačem i podesivim prematanjem trake naprijed i natrag. Pokretanje putem punjivih **litij-ionskih baterija**, mrežnog punjača. Jednostavna obrada teksta pomoću tipki za brzi pristup.

Robusni industrijski uređaji za ispis etiketa za jednostavno označavanje kabela, upravljačkih ploča, polica, itd. **Tipke za izravan pristup** za često korištene elektrotehničke znakove.

Upotreba:

Etikete prijanjaju na skoro sve glatke i nemasne gornje površine.

Dio isporuke:

Uključivo traka za upisivanje crno na bijelom i upute o uporabi. **Bez baterija i mrežnih uređaja.**

Napomena:

- **Mogu se namjestiti različiti jezici.**
- **Sa skladišta isporučivo s njemačkim rasporedom tipki, francuska tipkovnica isporučiva u kratkom roku.**

Tehnički opis

Mrežni adapter	Pribor
Izgled tipkovnice	QWERTZ

odgovarajuća kasetna s trakom za pisanje	RHINO
širina	127 mm
Duljina	181 mm
Boja natpisa	crna
Broj veličine fonta	7
maksimalna visina natpisa	13 mm
Broj širine fonta	2
Izvedba rezača trake	ručno
Tip	Rhino 4200
Moguće širine trake za natpise	6; 9; 12; 19 mm
Broj stilova fonta	5
Broj vidljivih znakova na prikazu	11
Broj redaka teksta	1 – 4
Broj raspoloživih znakova/simbola	50
Posebnost	Spremnik za etikete
Težina uključujući bateriju	770 g
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	1
Visina	62 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Oznaka proizvođača	Rhino 4200
Vrsta proizvoda	Uređaj za etiketiranje

Pribor

Uložak s trakom za pisanje 12 mm×3,5 m najlon tip W	085515 W
Uložak s trakom za pisanje 12 mm×5,5 m vinil tip W	085517 W
Mrežni adapter za br. 085500	085570