

**Garant****Regal bez vrata, Visina: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	945009 2000
GTIN	4062406331993
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Ormar u 30×11G. Moguć prihvat polica s rasterom od 25 mm.

**Lakiranje:**

Korpus svijetlo sive boje RAL 7035.

**Napomena:**

Police za ormare GridLine pronaći ćete pod br. 944061, 944065.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Širina u G	30
Težina	45 kg
širina	750 mm
Fronte za ormar	otvorena
Visina	2000 mm

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	ne
Dubina u G	11
Korisna visina	1845 mm
Dubina	275 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podешavanje visine u rasteru	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Regal