

**Garant****Regal bez vrata, Visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	945009 1000
GTIN	4062406331986
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Ormar u 30×11G. Moguć prihvat polica s rasterom od 25 mm.

**Lakiranje:**

Korpus svijetlo sive boje RAL 7035.

**Napomena:**

Police za ormare GridLine pronaći ćete pod br. 944061, 944065.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Širina u G	30
širina	750 mm
Dubina u G	11
Visina	1000 mm
Fronte za ormar	otvorena
Težina	39 kg

Dubina	275 mm
Korisna visina	845 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	ne
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Regal