



Akumulatorski udarni odvijač, tip: 71150864



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	074000 71150864
GTIN	4014586891651
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Snažni akumulatorski udarni ključ s **motorom bez četkica te mogućnosti podešavanja broja okretaja u 6 stupnjeva**. Robusna potpuno metalna udarna oprema i ergonomsko rukovanje zahvaljujući mekanoj podlozi.

- **Četverokutni prihvat od 3/4 cola.**
- **Maksimalni okretni moment od 1050 Nm.**
- **s MultiVolt sučeljem.**

Dio isporuke:

Bez baterije i bez punjača, uključuje L-BOXX. **Bez akumulatora i bez punjača**, s transportnim kovčegom.

Napomena:

Prikladne baterije, punjače i pokretače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

Tehnički opis

Pogonski profil prihvata za alat	Vanjski četverokut
Broj sadržanih baterija	0

maskimalan okretni moment	1050 Nm
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M27
Pakiranje	Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fein tip E 12 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Fein tip E 18 V
Broj udaraca	0 - 2200 min ⁻¹
Napon baterije	12 V
Napon baterije	18 V
tipična uporaba	Heavy Duty
Oznaka proizvođača	ASCD 18-1000
Dimenzije prihvata za alat	3/4 col
maksimalne vibracije prema EN	12,9 m/s ²
Težina	3 kg
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Udarni vijak

Pribor

Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE12 V	073835 FE12
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073835 FE18
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073837 FE18
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE12 V	073837 FE12