



Akumulatorska LED svjetiljka 0-verzija bez baterije, 18 V, tip: M18TAL



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	073211 M18TAL
GTIN	4058546220792
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Robusne svjetiljke Li-lonskog akumulatora s velikom snagom rasvjete. Građevinsko svjetlo nudi potpuno osvjetljenje od 360 stupnjeva, idealno je rješenje za osvjetljenje površina kao i za radove iznad glave.

Odgovara:

Milwaukee 18 V baterije (br. 073816 MB18 i 073827 MB18).

Dio isporuke:

Akumulatorska svjetiljka bez akumulatora i punjača.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Oznaka proizvođača	M18TAL-0
Vrsta baterije	Litij-ionska
Jakost svijetlosti	2200 lm
Broj sadržanih baterija	15

Jakost svjetlosti stupanj 2	1100 lm
ATEX zona	nema
Napon baterije	18 V
Atribut imena proizvoda	18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka

Pribor

Garnitura akumulatoraHigh Output™ tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-Ion System M18B4 Vrsta baterije MB18	073827 MB18
Garnitura akumulatorskih punjača tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Garnitura akumulatoraHigh Output™ tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Garnitura akumulatoraHigh Output™ tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55