

Garant**Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM, TiN, MF: 12X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	139260 12X1,5
GTIN	4045197509499
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Inovativan poligonalni oblik omogućuje širok spektar primjene. Prikladno i za materijal krom-nikal-čelik.

Odgovara normi DIN 374.

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe, orijentacijska vrijednost: 11,35 mm

Tehnički opis

Ø navoja	12 mm
Broj steznih utora	6
Broj oštrica Z	6
Ø drške D _s	9 mm
4-kutna drška □	7 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Ø osnovne rupe, orijentacijska vrijednost	11,35 mm
Dubina navoja	36 mm

Nagib navoja	1,5 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Veličina navoja	M12×1,5
Prevlaka	TiN
Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Svrdlo za oblikovanje navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	32 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	22 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	7 m/min	M
CuZn	prikladno	22 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

